
ASSMANN Kabel przyłączeniowy HDMI

AK-330300-030-S
EAN 4016032295921



Kabel adapterowy HDMI, typ A-DVI(18+1) Wt/Wt, 3.0m, Full HD, czarny

Ten kabel do przesyłu sygnału HD służy do podłączenia urządzeń audio/wideo z różnymi złączami, jak np. komputera, notebooka, telewizora, konsoli do gry itd.

Full HD, Single Link (pojedynczy kanał)

- Przeznaczone do 1080p mit 60 Hz
- Złącze 1: Wtyczka HDMI, typ A
- Złącze 2: DVI-D, (18+1), wtyczka
- HDMI standardowe: High Speed HDMI
- Rozdzielczość HDTV maks.: 1 920 x 1080 pikseli, 60 Hz
- Osłona: odlany
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie
- Materiał żył: CU
- AWG: 30
- Powierzchnia styku: niklowany
- Kolor przyłączy: czarny
- Kolor kabli: czarny
- Długość: 3 m
- Asortyment: Kable HDMI
- Standard HDTV: Full HD

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	12,60	39,00	31,00	32,00	38.688,00
Innen-VPE	10	1,58	8,00	32,00	28,00	7.168,00
Einzel-VPE	1	0,16	23,00	19,00	3,50	1.529,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,17	20,00	16,00	3,00	960,00

Weitere Anwendungsbilder:

