



Qoltec Aktywny rozdzielacz Splitter 4 x HDMI 4K x 2K | 3.4Gb/s | High stability

Kod produktu: 51798

Zaprojektowany z myślą o najnowszych standardach w rozdzielczości obrazu, nasz wytrzymały Splitter HDMI oferuje pełną kompatybilność z szerokim spektrum urządzeń źródłowych HDMI, włączając w to telewizory, komputery, laptopy, konsole i wiele więcej. Dzięki obsłudze rozdzielczości 4K 30Hz, możesz cieszyć się niesamowicie ostrym obrazem i dynamicznymi kolorami. Łatwy w użyciu dzięki funkcji Plug and Play.

ODKRYJ PEŁEN POTENCJAŁ SWOJEGO SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO DZIĘKI ROZDZIELACZOWI HDMI MARKI QOLTEC



Przekazywanie Sygnału HDMI w rozdzielczości 4Kx2K do 4 odbiorników jednocześnie

Jeśli szukasz niezawodnego i wydajnego rozwiązania do rozdzielania sygnału HDMI na kilka odbiorników, to nasz aktywny rozdzielacz marki Qoltec jest idealnym wyborem. Dzięki innowacyjnej technologii i solidnej konstrukcji, **nasz rozdzielacz gwarantuje stabilne i płynne przekazywanie sygnału z jednego źródła do aż czterech urządzeń jednocześnie**. Ta funkcjonalność pozwala na wyjątkowe poszerzenie możliwości użytkowania i wykorzystania systemu multimedialnego, **bez potrzeby dodatkowych skomplikowanych rozwiązań czy kosztownych inwestycji** w dodatkowe urządzenia. Teraz możesz cieszyć się ulubionymi filmami, gramy wideo czy prezentacjami na kilku odbiornikach jednocześnie



Rozdzielczość 4Kx2K, 8-kanałowy format dźwięku, Dolby True HD, DTS-HD oraz obsługa formatu 3D

Odkryj nowe możliwości dzięki splitterowi Qoltec, który dodatkowo oferuje:

- maksymalną **rozdzielczość 4K/2K** – zapewnia niezrównaną jakość obrazu, umożliwiając oglądanie ulubionych treści w wysokiej rozdzielczości.
- dźwięk 8-kanałowy – dzięki **zgodności z Dolby True HD oraz DTS-HD Master Audio**, nasz splitter zapewnia bezstratną jakość dźwięku,
- **gwarancja stabilnej łączności między multimediami**: łączy ze sobą różnorodne urządzenia, takie jak telewizor, komputer, laptop, projektor, kino domowe czy konsola do gier, zapewniając płynną i niezawodną transmisję sygnału.
- **posiada 6 diod LED** – informują o aktualnej pracy urządzenia,
- nasz splitter jest **kompatybilny z formatami płyt Blu-ray, DVD audio oraz Super audio CD**.

ROZBUDUJ SWOJE MOŻLIWOŚCI MULTIMEDIALNE I CIESZ SIĘ DOSKONAŁĄ JAKOŚCIĄ OBRAZU I DŹWIĘKU



Prosta i szybka instalacja urządzenia

Nasze urządzenie **oferuje błyskawiczną i bezproblemową instalację**, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Wystarczy zaledwie kilka prostych kroków, aby cieszyć się doskonałą jakością obrazu i dźwięku. Po pierwsze, **przy wyłączonych urządzeniach podłącz przewody HDMI do odpowiednich złączy** – jeden od źródła sygnału, a drugi do odbiorników. Następnie **podłącz zasilacz i działaj**. Nawet osoby niezaznajomione z technicznymi szczegółami mogą łatwo skonfigurować nasz rozdzielacz.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. **Każdy z oferowanych przez nas aktywnych rozdzielczy HDMI objęty jest 24 miesięczną gwarancją** obowiążującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	HDMI 1.4
Wersja HDCP	2.2
Wsparcie 3D	Tak
Wejście	1 x HDMI, 1 x gniazdo DC
Wyjście	4 x HDMI
Maksymalny prąd roboczy	650mA
Rozdzielczość	max. 4K/2K
Rozdzielczość HDMI	3840 * 2160/30Hz
Częstotliwość transmisji	340MHz
Max. prędkość transmisji	3.4 Gb/s
Częstotliwość odświeżania	30Hz
Format audio	DTS-HD, Dolby true-HD/DTS/Dolby 7 - AC3/DSD
Format wideo	8/10/12 bit, 3D
Głębia kolorów	4K2K30Hz 4:4:4
Przestrzeń kolorów	RGB/YCbCr4:4:4 ,YCbCr4:2:2 ,YCbCr4:2:0
Zasilanie	5V / 1A
Zastosowanie	Urządzenia źródłowe HDMI, w tym telewizory, komputery, laptopy i inne
Informacje dodatkowe	Połącane styki Przy rozdzielczości 1080p i poniżej : wejście do 15m, wyjście do 20m. Przy rozdzielczości 4K, wejście do 10m, wyjście do 15m.
Kolor	Czarny
Temperatura pracy	-15 C ~ 55
Wymiary (G/D x Sz x W)	67 x 178 x 21 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Rozdzielacz 1 x ładowarka DC 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	90
Szerokość opakowania [mm]	213
Wysokość opakowania [mm]	82
Waga netto [kg]	0.056
Waga brutto [kg]	0.391
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878517988