

Qoltec Zasilacz sieciowy 45W | 5-20V | 2-3A | USB typ C | PD | Biała

Kod produktu: 50194

Zasilacz sieciowy marki Qoltec jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Możesz wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączone urządzenia. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.
Prezentowany model posiada: wbudowany kabel USB typ C.
UWAGA! Pamiętaj o dopasowaniu napięcia i wtyczki.

W związku z aktualizacją informacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania ładowarek sieciowych Qoltec, należy pobrać on-line aktualną instrukcję obsługi. Link poniżej:
instrukcja obsługi

Instrukcję obsługi w formie papierowej wyślemy pod wskazany adres po uprzednim kontakcie telefonicznym 507-064-327 lub mailowym info@ntec.pl

KOMFORT UŻYTKOWANIA KLUCZEM DO WSPÓLNEJ SATYSFAKCJI



Ładowarka sieciowa marki Qoltec o maksymalnej mocy **3A** to najlepsze źródło energii dla twojego smartfona.
Posiada wbudowany kabel **USB 3.1 TYP C** . Zaletą złącza typ C jest przede wszystkim uniwersalność, wyższa moc ładowania a także możliwość szybkiego przesyłania danych. Wykonana z dbałością o każdy szczegół. Posiada symetryczny wtyk, gwarantując prawidłowe podłączenie urządzenia bez względu na obrócenie wtyczki.

NA CZYM POLEGA TECHNOLOGIA POWER DELIVERY ?



Jest to nowoczesny standard ładowania, który umożliwia przesyłanie maksymalnej mocy dedykowanej dla wybranego urządzenia za pomocą złącza **USB-C**.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom **POWER DELIVERY** ładowarka płynnie dostosowuje się do podłączonego sprzętu, precyzyjnie ustawiając maksymalne napięcie i natężenie wymaganego prądu, dzięki czemu można podłączyć każde urządzenie, od słuchawek po laptopa, bez obawy o jego uszkodzenie.

NIEZAWODNE ŹRÓDŁO ENERGII GWARANTEM SATYSFAKCJI



Lekka, a zarazem solidna konstrukcja gwarantuje wygodę i komfort użytkowania a uniwersalny biały kolor i ultranowoczesny design wkomponuje się idealnie w twoje wnętrze.
Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? Ładowarka sieciowa marki Qoltec została wyprodukowana z materiałów najwyższej jakości, aby zapewnić Ci niezawodne zasilanie w każdej sytuacji.
Zastosowane w niej technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.

ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE Z MYŚLĄ O TWOIM BEZPIECZEŃSTWIE

Zbudowana z wysokiej jakości materiałów zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania.
Dodatkowo posiada **ZABEZPIECZENIA** :
- przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,
- przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,
- przed zwarciem w obwodzie zasilacza,
- chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każda z oferowanych przez nas ładowarek sieciowych objęta jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	45 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	5 V - 20 V
Natężenie wyjściowe	2 A - 3 A
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Wtyczka	1 x USB typ C
Zastosowanie	Zasilacz sieciowy służy do szybkiego zasilania wyłącznie laptopów i smartfonów wykorzystujących port USB-C.
Przeznaczenie	MacBook, HP/Compaq, Asus, Acer, IBM/Lenovo
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarciowe Termiczne
Długość kabla	1.8 m
Wymiary	58 x 58 x 30 mm
Kolor	Biały
Głębokość / Długość opakowania [mm]	125
Szerokość opakowania [mm]	35
Wysokość opakowania [mm]	180
Informacje dodatkowe	Napięcie wyjściowe: 5 V / 2 A 9 V / 2 A 12 V / 2 A 14.5 V / 2 A 15 V / 3 A 20 V / 2.25 A
Waga netto [kg]	0.1940
Waga brutto [kg]	0.2440
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878501949