Dane produktów



PUSZK LEGRAND

BATIBOX PUSZKA POJEDYNCZA - ŚCIANY MUROWANE DO ŁĄCZENIA W PUSZKI WIELOKROTNE 50 MM

REF. 080151 | EAN. 3245060801519

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Sposób montażu	Do ścian z gołej cegły	**Bezhalogenowe**	Tak
Model/kształt/forma	Kwadratowy	**Zabezpieczenie powierzchni**	Stan surowy
Rodzaj budowy	Puszka osprzętowa	**Kolor**	Czerwony
Model	Pojedynczy	**Stopień ochrony (IP)**	IP20
Wyposażenie	Brak	**Wykonanie/rodzaj pokrywy**	Brak
Długość	71 mm	**Sposób mocowania pokrywy**	Inne
Szerokość	71 mm	**Plombowane**	Nie
Głębokość wewnętrzna	50 mm	**Podtrzymanie funkcji**	Brak
Liczba wkładów osprzętowych	2	**Z ekranowaniem**	Nie
Montaż urządzenia elektrycznego	Śrubowy lub rozporowy	**Wiatroszczelne**	Nie
Ze śrubami	Tak	**Liczba biegunów na zacisk**	0
Do rur o średnicy	20/25 mm	**Stała pozycja zacisku**	Nie
Do przewodów o średnicy (Min-Max)	20-25 mm	**Zaczep/hak do montażu oświetlenia**	Nie
Blokada rury	Nie	**Króciec**	Brak
Wpusty z tyłu	Tak	**Odporność udarowa**	IK04
Liczba wpustów	12	**Zakres temperatury pracy (Min-Max)**	-5-40 °C
Materiał	Tworzywo sztuczne	**Temperatura magazynowania (Min-Max)**	-5-60 °C

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

80151.pdf | PDF (0.23Mo)

Certyfikaty

OC / CB-FR_707397/A1 | (0.52Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2026-ENGLISH.rvt | RVT (171.28Mo)

BIM-LEGRAND-MOSAIC-2026-ENGLISH.rvt | RVT (143.42Mo)

BIM-LEGRAND-PLEXO-2026-ENGLISH.rvt | RVT (150.96Mo)