



Qoltec Zasilacz PCI-E Smart 1600W | 80 Plus Gold | Data mining

Kod produktu: 50177

Zasilacz PCI-E to urządzenie charakteryzujące się niezawodnością. Zapewnia bezawaryjną pracę podłączonego komputera. Dodatkowo oferuje:

- wydajny system chłodzenia,
- szereg zabezpieczeń,
- jakość potwierdzoną certyfikatami

Zadbaj o prawidłowe zasilanie

Motorem napędzającym komputer do działania są jego komponenty – płyta główna, karta graficzna, procesor i inne elementy. Aby zapewnić prawidłowe i bezawaryjne działanie wszystkich podzespołów musisz zadbać o ich niezawodne zasilanie. Im bardziej wymagające komponenty tym bardziej wydajnego zasilacza potrzebujesz. Marka Qoltec przygotowała dla Ciebie szeroki wybór produktów wśród który znajdziesz odpowiedni model dla siebie.

Zapewnij odpowiednią moc

Zadaniem zasilacza PCI-E jest dostarczenie stabilnego napięcia do komputera. Ponadto nasz produkt oferuje:- system zabezpieczeń: podnapięciowe, nadnapięciowe, nadprądowe, przed zwarciami, termiczne,
- 100 000 godzin bezawaryjnej pracy: to gwarancja najwyższej jakości,
- jakość potwierdzoną certyfikatami: CE, RoHS.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Moc	1600 W
System chłodzenia	Wentylator chłodzący z podwójnym łożyskiem kulkowym
Poziom hałasu	80-90 dB
Napięcie	230 V
Natężenie	12 A
MTBF	100 000 godzin
Złącza	PCI-E 6P - 10 szt. Długość przewodów: 370 mm
Zabezpieczenia	Przeciwzwarciowe (SCP) Przed zbyt wysokim prądem (OCP) Przed zbyt wysokim napięciem (OVP) Przed zbyt niskim napięciem (UVP) Termiczne (OTP)
Uwagi	Zasilacze PCI-E przeznaczone do zasilania kart graficznych w koparkach
Kolor	Srebrny
Zawartość opakowania	Zasilacz PCI-E
Głębokość / Długość opakowania	355 mm
Szerokość opakowania	75 mm
Wysokość opakowania	155 mm
Wymiary	265 x 110 x 65 mm
Waga netto	1,8330 kg
Waga brutto	2,0000 kg
Informacje dodatkowe	Dodatkowa specyfikacja złączy znajduje się w zakładce "POMOC" Ze względu na proces technologiczny długości przewodów mogą się różnić +/- 5-10%
Certyfikat	CE, ROHS
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878501772

+12 V	PS - ON	COM	POK
133 A	REMOTE	RETURN	PG