



Kabel zasilający

Model: **AK-RD-06A**



Kod produktu	AK-RD-06A
Typ produktu	Kabel zasilający
Seria	Pro
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	2.5 A
Długość kabla wyjściowego	CCA
Długość przewodu	1.5 m
Wtyczka #1	CEE 7/16 (Europlug)
Wtyczka #2	IEC C7 (SN-14)
Przekrój przewodu	2x 0.5 mm ²
Kolor produktu	Biały
Wymiary produktu (L x W x H)	180 x 50 x 40 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	181 x 51 x 41 mm
Waga netto	64.6 g
Waga brutto	65.6 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137616
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Kabel zasilający Akyga® AK-RD-06A to przewód zakończony wtyczką typu **ósemka (IEC C7)**. Pozwoli podłączyć takie urządzenia jak radio, konsolę do gier, czy zasilacz laptopowy do źródła energii. Uniwersalny, biały kolor przewodu sprawia, że łatwo go dopasować do większości urządzeń. Natomiast, **długość 1,5 m** pozwala na swobodne korzystanie z podłączonych urządzeń. Co więcej, wysoka jakość materiałów użytych do produkcji sprawia, że kabel jest trwały i wytrzymały.