



## Przewód audio-video

Model: AK-AV-01



Kod produktu	AK-AV-01
Typ produktu	Przewód audio-video
Seria	VGA
Długość przewodu	1.8 m
Wtyczka #1	Złącze męskie D-SUB
Wtyczka #2	Złącze męskie D-SUB
Wersja	15-pin
Filtr ferrytowy	Tak
Platerowane wtyczki	Tak - niklowane
Materiał izolacji	PVC
Średnica kabla	5.5 mm
Kolor produktu	Czarny
Wstawki kolorystyczne	Niebieski
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	207 x 87 x 42 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	265 x 181 x 44 mm
Waga netto	101.3 g
Waga brutto	112.3 g
Kod EAN	5901720130099
Gwarancja	24 miesiące



# Opis

Wysokiej jakości **kabel VGA Akyga®** AK-AV-01 o długości **1.8 m** z **filtrem ferrytowym**. Przeznaczony do łączenia urządzeń wyposażonych w **15-pinowe złącze VGA (D-Sub)**. Kabel jest kompatybilny ze standardami: SVGA, XGA, SXGA, QXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, WQXGA, CGA i NTSC, HD, Full HD.