Obudowy z zaciskami szeregowymi

ALR 1010-4²



ALR 1010-4²

Obudowy z zaciskami szeregowymi

KONFIGUROWALNY

100 x 100 x 81 mm
Numer artykułu: 16040801

Obudowa z zaciskami szeregowymi o małych wymiarach - jakość przemysłowa - aluminium, pokryta lakierem proszkowym, RAL 7001 srebrnoszary, wyposaż. w 10-bieg. zacisk blokowy 0,2-4 mm² (przyłącze śrubowe)

IK09 | halogen-free | IP66

Dane techniczne

środki

Szerokość:	100 mm
Długość:	100 mm
Wysokość:	81 mm

Material:

Skrzynka:	Aluminium Si 12, srebrnoszary, podobny do RAL 7001
Pokrywa:	Aluminium Si 12, srebrnoszary, podobny do RAL 7001
Uszczelka:	Poliuretan
Materiał:	Aluminium

Akcesoria

- AL ALS-kl - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego
- AL ASS - Zestaw zawiasów zewnętrznych

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

ALR 1010-4²

Inne atrybuty

Rodzaj ochrony:	IP66 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Wytrzymałość udarowa:	IK09 wg DIN EN 50102 / VDE 0470 cz. 100
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Wpusty przewodów:	Nie
Przystosowane do stosowania na zewnątrz:	Tak
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Temperatura otoczenia (24 godziny):	60 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	75 °C
Temperatura otoczenia (minimalna):	-35 °C
Obłożenie:	Zacisk śrubowy
Liczba zacisków:	1 Sztuka
Ilość punktów zaciskowych:	10
Przekrój przewodu:	4 mm²

Wygenerowano na2019-06-17. Wszystkie informacje bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń, które służą postępowi technicznemu.

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · fax: +49 (0) 23 55 / 892-299