BOSSARD

WN 1413

380 HV

BN 13576

Viti PT® a testa svasata piana

con impronta a croce Phillips forma H

Acciaio bonificato 380 HV

zincato bianco

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

Richiedete la documentazione dettagliata su questi prodotti

KA22: testa svasata piana con cono rinforzato

Article#	ø nominale	d_1	d_2		m~	t min.	t max.	L
2042592	KA22	2,2	3,8	1	2,35	0,95	1,25	6
2042606								8
2042614								10
2042622								12
2042630								16
2001144	KA25	2,5	4,7	1	2,56	0,97	1,43	6
3592061								7
2001152								8
2001160								10
2001179								12
2001187								16
2001195								20
2001209	KA30	3	5,5	1	2,69	1,1	1,56	8
2001217								10
2001225								12
2001233								14
2001241								16
2001268								18
2001276								20
2001284	KA35	3,5	7,3	2	3,94	1,33	1,96	8
3592062								9
2001292								10
2001306								12
2001314								14
2001322								16
2001330								18

KA22: testa svasata piana con cono rinforzato

Article#	ø nominale	d_1	d_2		m~	t min.	t max.	L
2001349	KA35	3,5	7,3	2	3,94	1,33	1,96	20
2001357								25
2001365	KA40	4	8,4	2	4,19	1,59	2,22	8
2001373								10
2001381								12
2001403								14
2001411								16
2001438								18
2001446								20