

ASSMANN Kabel rozdzie. Y do monitora VGA

AK-310400-002-S
EAN 4016032287209



Kabel rozdzielczy Y do monitora VGA, HD15 – 2x HD15 Wt/gn, 0,2 m, pasywny, złożony, czarny

Do podłączenia dwóch monitorów do jednego złącza VGA HD15.

Użytkowanie dwóch monitorów podłączonych do jednego złącza komputera.

- Support 1080p with 24Hz
- Złącze 1: HD DSUB, 15-wtykowe, wtyczka
- Złącze 2: HD DSUB, 15-wtykowe, gniazdo
- Typ kabla: 15-żyłowy
- Standard interfejsu szeregowego Display Data Channel: DDC2

- Osłona: odlany
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie
- AWG: 28
- Materiał żył: CU
- Powierzchnia styku: pozłacany
- Filtr ferrytowy: niedostępne
- Kolor kabli: czarny
- Kolor przyłączy: czarny
- Długość: 0,2 m
- Opakowanie: Torebka polietylenowa
- Assortment: VGA Cables

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	50	8,50	41,00	38,00	24,00	37.392,00
Innen-VPE	10	1,70	16,00	23,00	10,00	3.680,00
Einzel-VPE	1	0,17	5,00	11,00	9,00	495,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,17	5,00	11,00	9,00	495,00



Weitere Anwendungsbilder:

