

Przedłużacz sieciowy S/FTP RJ45 męski kątowny 90° do wbudowanego żeńskiego RJ45 Cat.6A 0,5 m czarny

Opis

Kabel sieciowy Delock może być wykorzystany do łączenia różnych urządzeń. Wkręcany jack RJ45 można przymocować np. do zawiasu szczeliny bądź obudowy z odpowiednim wycięciem.

Ze złączem kątowym

Wtyczka kątowna pozwala na oszczędną przestrzennie instalację w ciasnych przestrzeniach za urządzeniami lub w szafach sieciowych.



Numer artykułu 80310

EAN: 4043619803101

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RJ45 męski kątem 90°
 - 1 x RJ45, żeński, z nakrętkami
- Specyfikacja Cat.6A
- Ekranowana (S/FTP)
- Długość śrubek: ok. 27,8 mm
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,0 mm
- Materiał powłoki: LSZH (bezhalogenowy)
- Długość ze złączami: ok. 50 cm
- Kolor: czarny

Wymagania systemowe

- Jedne wolny port RJ45

Zawartość opakowania

- Przedłużacz
- 2 x śruby M3

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	Cat. 6A
---------------	---------

Interfejs

Złącze 1:	1 x RJ45 męski kątem 90°
Złącze 2:	1 x RJ45, żeński, z nakrętkami

Właściwości fizyczne

Tarcza:	S/FTP
Długość:	50 cm
Kolor:	czarny
Średnica kabla:	6 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de