



orion+ Obudowa stalowa 400x300x200mm, IP65, drzwi stalowe pełne

FL107A

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1,5 mm
Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	tak
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu	200 mm
Głębokość produktu	200 mm
Głębokość wewnętrzna	200 mm
Wysokość produktu	400 mm
Szerokość produktu	300 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wyposażenie

Liczba kluczy	1
Możliwość rozszerzenia	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-