



Kabel zasilający

Model: **AK-AG-02A**



Kod produktu	AK-AG-02A
Typ produktu	Kabel zasilający
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	10 A
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	1.5 m
Wtyczka #1	Type G
Wtyczka #2	IEC C5
Materiał przewodu	CCA
Przekrój przewodu	3x 0.5 mm ²
Kolor produktu	Czarny
Opakowanie	UniBag, Unboxed
Wymiary produktu (L x W x H)	210 x 70 x 50 mm
Waga netto	158 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137043



Opis

Akyga® AK-AG-02A to wysokiej jakości sieciowy **kabel zasilający**. Posiada on solidnie wykonane wtyczki oraz wytrzymałą izolację, która chroni przewody przed uszkodzeniem. Z jednej strony **1,5-metrowego kabla** znajduje się **złącze brytyjskie BS 1363 (G) z bezpiecznikiem**. Z drugiej natomiast umieszczono **złącze IEC C5**. Służy ono do zasilania różnego rodzaju adapterów AC, takich jak zasilacze do notebooków, monitorów, drukarek czy projektorów. To idealne rozwiązanie w przypadku, uszkodzenia kabla ładowarki. Zamiast wymiany całego zasilacza wystarczy zamienić stary kabel na nowy.