Rychlá automobilová nabíječka **C1-15**

Vlastností:

- napětí napájení: 12 V DC (zdířka automobilového zapalovače)
- nabíjecí proud: 900 mA pro AA (R6) nebo 400 mA pro AAA (R03)
- doba nabíjení: 2,5 hodiny pro AA (R6)-2.100 mAh nebo AAA (R03)-800 mAh
- materiál:
  kryt: ABS (UL: 94-HB 105 stupni Celsia)
  materiál axiálního kontaktu: niklovaný mosaz
  materiál vnějších doteků: niklovaná ocel
- LED ukazatel nabíjení
- zabezpečení proti obrácené polaritě
- nabíjení pouze dvou akumulátorů
- je vybavená přepínačem velikosti akumulátorů, který umožňuje přizpůsobení k akumulátorům typu AA (R6) nebo AAA (R03)
- je vybavená přepínačem (W-N), který umožňuje přizpůsobení k zdířce zapalovače o průměru 21 mm nebo 22mm

Přečtěte si pozorně přiložený návod k obsluze, který obsahuje důležité bezpečnostní informace a informace týkající se nabíjení.

<u>POZOR</u>

- používejte akumulátory AA (R6) /AAA (R03) Ni-MH
- nenabíjejte baterie
- chraňte před vlhkosti
- zařízení sami nedemontujte
- přístroj skladujte v správné teplotě