

RSGE-16

# SWITCH 10"/19" 16X 1GB/S LAN



## CECHY PRODUKTU:

- switch niezarządzalny, wyposażony w 16 portów 1Gb/s
- metalowa obudowa
- 3 tryby działania: Standard,VLAN,Extend
- zestaw umożliwia montaż w szafach RACK 10" i 19"

## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Liczba portów Ethernet	16
Specyfikacja portów	16x 100BASE-TX, 16x 1000BASE-T
Maksymalna prędkość łącza sieciowego	1 Gbps
Rodzaj łącza sieciowego	Ethernet
Zarządzanie	Niezarządzalny
Rozmiar	10", 19"
Klasa szczelności	IP20
Obsługa PoE	Nie
Bufor	4,1 Mbit
Przepustowość	32 Gbps
Tablica adresów MAC	8K
Chłodzenie	Otwory wentylacyjne, Pasywne
Wymogi zasilania	100-240V AC
Zużycie energii	9,6 W
Ochrona przeciwprzepięciowa	2 kV
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Standardy przewodowe	Gigabit Ethernet, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3x (Flow-Control)
Funkcje	Tryb Extend, VLAN
Wysokość teleinformatyczna	1 U
Wymiary	200 x 118 x 44 mm
Waga	0,84 kg
Zalecana temperatura otoczenia	od -20 do 70 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	od 5 do 95 %
Wymagana liczba śrub	4