

DIGITUS Zestaw HDMI Extender, 4K / 60 Hz, 70 m

DS-55506

EAN 4016032478928



Przedłużacz/Extender HDMI 70m po skrętce Cat.5e/6/ 7 4K 60Hz PoC (Power over Cable) (zestaw)

Zestaw DIGITUS HDMI Extender umożliwia transmisję sygnału HDMI na odległość do 70 m (4K / 30 Hz). Zestaw Extender obsługuje rozdzielczość UHD (4K 2K / 60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps) za pośrednictwem kabla CAT 6/7/8 (na odległość do 60 m). Dzięki technologii PoC tylko jedna jednostka musi być podłączona do prądu za pomocą zewnętrznego zasilacza. Obsługa HDR, HDCP oraz automatyczne rozpoznawanie EDID to inne funkcje tego rozwiązania. Przy użyciu HDMI-Loop-Out w jednostce przekaźnika można podłączyć lokalny monitor do monitorowania sygnału wyjściowego w odbiorniku.

Umożliwia transmisję sygnału HDMI na odległość do 70 w rozdzielczości UHD (4K 2K / 60 Hz, 4:4:4) za pośrednictwem kabla CAT

- HDMI 2.0
- Przepustowość wideo 18 Gbps
- Obsługa 4K 2K / 60 Hz, 4:4:4
- HDCP 2.2 / 1.4
- Obsługa kabli sieciowych Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Maksymalny zasięg transmisji przy rozdzielczości 4K / 30 Hz: 70 m
- Maksymalny zasięg transmisji przy rozdzielczości 4K / 60 Hz: 60 m
- PoC (Power over Cable) – tylko jedna jednostka wymaga zewnętrznego zasilacza
- Automatyczne rozpoznawanie EDID
- Obsługa HDR
- Złącza jednostki przekaźnikowej:
- 1 x wejście HDMI (4K / 60 Hz) – podłączenie źródła sygnału
- 1 x Loop-Out/wyjście HDMI – podłączenie lokalnego monitora (urządzenie źródłowe)
- 1 x wyjście RJ45 – podłączenie kabla CAT do transmisji
- 1 x wejście micro USB – aktualizacja usługi/firmware

- 1 x wyjście na podczerwień – podłączenie przekaźnika na podczerwień
- 1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A) – podłączenie zewnętrznego zasilacza
- Złącza jednostki odbiornika:
- 1 x wyjście HDMI (4K / 60 Hz) – podłączenie urządzenia wyjściowego
- 1 x wejście RJ45 – podłączenie kabla CAT do transmisji
- 1 x wejście micro USB – aktualizacja usługi/firmware
- 1 x wejście na sygnał podczerwieni – podłączenie odbiornika na podczerwień
- 1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A) – podłączenie zewnętrznego zasilacza
- Nadaje się do montażu ściennego
- Ochrona przed przepięciami (ESD)
- Temperatura robocza: 0–40°
- Temperatura robocza: 0–40°
- Zużycie prądu: ok. 3,84 W
- Obudowa: z metalu
- Wymiary (1 jednostka): Dł. 8,8 cm x szer. 6,1 cm x wys. 1,8 cm
- Waga (1 jednostka): 160 g
- Kolor: czarny
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie

Zawartość opakowania

- 1 x jednostka przekaźnikowa
- 1 x jednostka odbiornika
- 1 x kabel przekaźnika na podczerwień (1,5 m)
- 1 x kabel odbiornika na podczerwień (1,5 m)
- 1 x zasilacz (DC 12 V / 1 A, 1,15 m)
- 4 x płytki montażowe
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	18.80	40.00	42.00	36.50	61,320.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.63	11.30	20.00	7.50	1,695.00
Netto bez opakowania	1	0.51	11.30	20.00	7.50	1,695.00

Więcej zdjęć

