

DIGITUS Niewielki adapter Bluetooth® 4.0 USB

DN-30210-1
EAN 4016032325062



Bluetooth V4.0 + niewielki adapter EDR USB, klasa 2 Chipset CSR

- Obsługa Dual-mode, Bluetooth® 4.0 i Bluetooth® 3.0
- Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej
- Chipset CSR Bluetooth®
- Zasięg roboczy do 10 m
- Obsługiwane profile: A2DP, AVRCP, port szeregowy, mysz, klawiatura, przesyłanie obiektów (object push), przesyłanie plików, dostęp do LAN, sieć bezprzewodowa PAN (personal area network), bramka audio, Headset HID, HCRP (wydruk bez kabla)
- Funkcjonuje ze wszystkimi standardowymi urządzeniami Bluetooth®
- Wymagania systemowe: Komputer PC z USB 1.1/USB 2.0, obsługa Microsoft Windows 7, 8, Vista, XP
- Złącze USB 2.0 Full-speed

- Wskaźnik LED: zasilanie, linkowanie, czuwanie
- Pasma 2,402 - 2,48 GHz ISM
- Wilgotność robocza: wilg. wzgl. 45% ~ wilg. wzgl. 85%
- Temperatura robocza: -10°C ~ 50°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ 60°C
- Zgodność ze specyfikacją Bluetooth® v. 4.0
- Obsługa Windows 10, 8, 7, Vista i XP
- Obsługa BLE (Bluetooth® Low Energy)
- Instalacja Plug & Play – dodatkowe oprogramowanie jest niepotrzebne
- Wymiary: 23 x 14,2 x 4,5 mm
- Waga: 2,4 g

Lieferumfang

- Adapter Bluetooth® USB

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	500	12,00	50,00	42,00	33,50	70.350,00
Innen-VPE	1	0,02	1,30	10,30	12,30	164,70
Einzel-VPE	1	0,02	1,30	10,30	12,30	164,70
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	2,30	1,80	0,70	2,90

