



vega Rozdzielnica natynkowa 1x18M IP40, drzwi transparentne

VB118TB

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	90 A
--------------------	------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrask
Stopień ochrony z drzwiami.	40
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Materiał	PC/ABS

Wymiary

Głębokość produktu	146 mm
Głębokość wewnętrzna	120 mm
Wysokość produktu	325 mm
Szerokość produktu	400 mm
Szerokość w jednostkach podziału	18
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm

Dostawa

Z osłoną	tak
----------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wypożyczenie

Liczba rzędów pod aparaty	1
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	1
Akcesoria dodatkowe	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP40
Klasa ochronności	klasa ochronności II