



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produktname	Thalassa PLM
Kurzbezeichnung des Geräts	PLM
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kategorie Wert	Kompaktgehäuse
Nominale Höhe Wert	530 mm
Nennbreite Wert	430 mm
Nenntiefe Wert	200 mm
Schrankmontage	Wandmontage
Verteileraufbau	Schliessung 2 Tür 1 Gehäuse 1
Gehäusetyp	Einteilige Gussform mit Kerben in der Rückseite Integrierte Überdachung
Türtyp	Volltüren
Schlosstyp	3 mm-Doppelschienenverriegelung

Zusatzmerkmale

Anzahl Schlösser	2
Beschreibung Montageplatte	Ohne Montageplatte
Zugänglichkeit für Betrieb	Front
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere
Material	Polyester verstärkt mit Glasfaser
Farbe	Grau RAL 7035
Normen	IEC 62208 NEMA-Klassifizierung 13 NEMA-Klassifizierung 4X
Produktzertifizierungen	UL

Montage

Schutzart (IP)	IP66 IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 IEC 62262
Feuerwiderstand	960 °C IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35-90 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1511 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich