



Základní popis

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial S3DEX
Aplikace	ATEX certifikované aplikace
Kategorie	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče	600 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	600 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	250 mm
Typ dveří	Plné
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Bez těsnící desky
Typ instalačního příslušenství	Nástěnná montáž
Použití výrobku	Pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Sestava zařízení	Body with clamped blind nut Zámek 1 Dveře 1

Doplňky

Typ těla	Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou Jedno tělo (jeden díl)
Počet dveří	1 čelní
Otevírání dveří	Oboustranné 120 °
Typ zámku	3 bodová uzamykací, 3 mm "motýlek"
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře závěsy
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Barva	Šedá RAL 7035
Standardy	EN 60079-31 : 2009 EN 60079-0 : 2012

Popis	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db podle směrnice ATEX 94/9/EC
Hmotnost přístroje	15,5 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP66 rozvodnice se samostat. dveřmi podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric  Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný  Environmentální profil produktu
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------