



Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna | Qualcomm QuickCharge 3.0 | 10W | biały

Kod produktu: 51842

Nowoczesna i bezprzewodowa ładowarka marki Qoltec umożliwia szybkie i komfortowe ładowanie wszystkich urządzeń posiadających możliwość ładowania indukcyjnego Qi.

OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna marki Qoltec charakteryzuje się najlepszą jakością oraz wykonaniem z wysokiej jakości materiałów. Łączy ze sobą nowoczesność, stylowy design oraz funkcjonalność. Idealnie sprawdzi się w domu, biurze oraz wszędzie gdzie jest możliwość podłączenia do źródła zasilania czyli przez port USB. Bezprzewodową ładowarkę indukcyjną można zastosować do ładowania smartfonu wyposażonego są w standard Qi. Ładowarka wyposażona z technologię Qualcomm Quick Charge 3.0.

QUALCOMM QUICK CHARGE

Zastosowano technologię Qualcomm Quick Charge pozwalającą na szybsze ładowanie urządzeń w porównaniu ze standardowymi ładowarkami.

ZASADA DZIAŁANIA

Ładowarka indukcyjna umożliwia ładowanie urządzenia bez pośredniego połączenia z kablem. Schemat działania opiera się na bezprzewodowym przesyłaniu energii elektrycznej z jednej cewki, umieszczonej w ładowarce, do drugiej, która znajduje się pod obudową telefonu. Sam proces ładowania rozpocznie się automatycznie poprzez położenie urządzenia na podstawie.

CECHY

- Wysoka wydajność
- Ergonomiczny kształt
- Funkcjonalna
- Spełnia najwyższe standardy
- Bezpieczna w użytkowaniu

DANE TECHNICZNE

RODZAJ	Indukcyjna
KOLOR	Biały
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	DC: 9V - max 1.67A / 5V - max 2A
MOC	10 W
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	DC: 9V - max 1.2A / 5V - max 1A
NATĘŻENIE WYJŚCIOWE	1.2A / 1A

WTYCZKA	1 x Micro USB
DŁUGOŚĆ KABLA	100 cm
INFORMACJE DODATKOWE	Qualcomm Quick Charge 3.0 Standard odbiornika Qi
ZASTOSOWANIE	smartfon
GWARANCJA	24 miesiące
UWAGI	Ładowarka indukcyjna przeznaczona do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	Ładowarka indukcyjna Kabel USB / Micro USB
EFEKTYWNOŚĆ	70%
KOD EAN	5901878518428