

**BN 1023****Viti automaschianti tipo 2 a testa bombata**

con impronta a croce Phillips forma H e filettatura metrica

Acciaio cementato 450 HV

zincato bianco

**ISO 4042**

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

Ø preforo: valori indicativi; consigliamo di effettuare avvitamenti di prova per stabilire il diametro definitivo.

Article#	d ₁
1382837	M3
1382845	
1382853	
1382861	M4
1382888	
1382896	
1382918	M5
1136631	
1382926	