



VERBINDUNGSDOSE

HP 190-L

HP 190-L

Verbindungsdose

199 x 149 x 77 mm

Artikelnummer: 32699001

Verbindungsdose, Ui=690V, 10 eingedrückte Stufennippel, Dichtbereich 13 - 26,5 mm

grau, ohne Klemmen, mit Deckelverliersicherung



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	199 mm
Länge:	149 mm
Höhe:	77 mm
Innenhöhe:	70 mm
Innenbreite:	190 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polypropylen, flammwidrig
Deckel:	Polypropylen, flammwidrig

Zubehör

WK 100 KLS-10² - Klemmstein

KS M25-gro - Kombiset

NS 35-90 - Normschiene

NS 35-106 - Normschiene

TK MPI-1811 - Montageplatte

NS 35-144 - Normschiene

ADR M25 - Dichtring

ADR M40 - Dichtring

AST M25 - Anbaustutzen

AST M25-or - Anbaustutzen

AST M40 - Anbaustutzen

AST M40-or - Anbaustutzen

DMS M25 - Doppelmembranstutzen

DMS M25/sw - Doppelmembranstutzen

DST M40 or - Doppelstutzen

GMU PA M25 - Gegenmutter



VERBINDUNGSDOSE

HP 190-L

Weitere Eigenschaften

Bestückung:	Ohne
Einführungen Gesamtzahl:	14
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP55 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%