DIN 660





BN 690

Ribattini a testa tonda stretta

INOX A2

- ~UNI 748
- ~CSN 022301

Article#	d_1	d_2	k	L
1259202	2	3,5	1,2	5
1259210				6
1259229				8
1259237				10
1259245	3	5,2	1,8	5
1259253				6
1259261				8
1259288				10
1259296				12
1259318				16
1259326				20
1259334	4	7	2,4	8
1259342				10
1259350				12
1259369				16
1259377				20
3178346				35
1259385	5	8,8	3	10
1259393				12
1259407				16
1259415				20
1259423				25
1259431				30
1259458	6	10,5	3,6	10
1259466				12
1259474				16
1259482				20
1259490				25
1259504				30
1259512				40
1259520				50