



C19

KABLE Z BLOKADĄ IEC LOCK

Informacje techniczne:



Rodzaje złącz:

- IEC LOCK (C19) do Wtyk Angielski
- IEC LOCK (C19) do Wtyk Schuko
- IEC LOCK (C19) do Wtyk (C14) IEC
- IEC LOCK (C19) do NEMA 5-15P (USA)
- IEC LOCK (C19) do Wtyk 3 Pinowy Australijski
- IEC LOCK (C19) do Wtyk Szwajcarski lub Włoski
- IEC LOCK (C19) do Kabel niezarobiony

Długość kabla:

Możliwość konfekcjonowania kabli w długościach od 300mm. Produkty z poza cennika są produktami na specjalne zamówienie i wymagają kontaktu celem doprecyzowania szczegółów oferty.

Specyfikacja kabla:

3 x 1.00mm² H05 V V-F,
3 x 16, 3 x 18AWG SVT / SJT
Czarny, Pomarańczowy,
Niebieski, Czerwony i Biały

Testy:

Laboratorium testujące:
KEMA, UL, SAA, KC, PSE
Standard: IEC/EN 60320-1

Informacje patentowe:

Numer patentu (UK):
GB2383202B
Numer patentu międzynarodowego:
PCT/GB02/05714