

Diamantová vrtací korunka na obklady „Dry“, 12 mm, M14 (628303000)

Objednací číslo 628303000

EAN 4007430230591



Zástupný obrázek

- Závit M14 pro nasazení na úhlové brusky.
- Diamanty tvrdě pájené ve vakuu pro dlouhou životnost a rychlý pokrok při práci
- Boční vybrání k jednoduchému odstranění vrtacího jádra
- Vyvinuté k používání za tepla, není potřebné žádné extra chlazení. U následných vrtání se doporučuje po každém vrtání krátce ochladit korunku vodou!
- Jako užitná délka se doporučuje tloušťka dlaždic / jemného kameniva / žulové desky . Zpravidla max. 2 cm. Žulové desky / pracovní desky mohou být vyvrtány do 5 cm. Zde by měla korunka častěji vyčnívat z vyvrtaného otvoru, aby mohla být krátce ochlazená!
- Důležité: U položeného materiálu nevrtat do podkladu!

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Průměr	12 mm
Celková délka	64 mm
Prodejní jednotka	1