



orion+ Obudowa stalowa 500x300x200mm, IP65, drzwi stalowe pełne

FL110A

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	21,5 mm
Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	tak
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość produktu	200 mm
Głębokość wewnętrzna	195 mm
Wysokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	300 mm
Szerokość w jednostkach podziału	10
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	tak
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-