



Qoltec Zasilacz wtyczkowy 18W | 9V | 2A | 5.5*2.1

Kod produktu: 51113

Zasilacz wtyczkowy Qoltec jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączone urządzenie. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DLA CIEBIE



Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? Wybierz zasilacz wtyczkowy marki Qoltec, który pozwoli Ci na bezpieczne zasilanie urządzeń. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.

WIELOBRANŻOWE ZASTOSOWANIE



Qoltec Zasilacz wtyczkowy przeznaczony jest do zasilania szerokiej gamy sprzętu elektronicznego takiego jak:

- monitory, routery, TV,
- zabawki,
- ładowarki akumulatorów do elektronarzędzi,
- drukarki, skanery, kasy fiskalne.

Doskonały wybór w miejscach, gdzie nie potrzebujemy zasilaczy o dużej mocy. Charakteryzuje się niewielkim rozmiarem oraz szybką i prostą instalacją poprzez podłączenie bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

BEZPIECZNE ZASILANIE W UNIWERSALNYM WYDANIU



Nie daj się zatrzymać i wybierz produkt najwyższej jakości, wyposażony w nowoczesne technologie:

- przeciwprzepięciowa – to ochrona przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,
- przeciwprzeciążeniowa – to ochrona przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,
- przeciwzwarceniowa – to ochrona przed zwarcieniem w obwodzie zasilacza,
- termiczna – to ochrona przed przeciążeniem lub złą cyrkulacją powietrza.

ZAUFAWIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy sieciowych objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Przeznaczenie	Router
Wtyczka	5.5 * 2.1 mm
Moc	18 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V
Napięcie wyjściowe	9 V
Natężenie wyjściowe	2 A
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe Przeciwprzeciążeniowe Przeciwzwarceniowe Termiczne
Uwagi	Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
Długość kabla	1.15 m
Wymiary	80 x 40 x 30 mm
Zawartość opakowania	Zasilacz wtyczkowy
Głębokość / Długość opakowania [mm]	100
Wysokość opakowania [mm]	200
Szerokość opakowania [mm]	50
Waga netto [kg]	0.1120
Waga brutto [kg]	0.1520
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878511139