

Qoltec Automatyczna ładowarka do akumulatora AGM GEL STD | Prostownik 24V | 2A | 48W | LED | Kabel 1.8m

Kod produktu: 52665

Kompaktowa ładowarka 48W do akumulatora kwasowo-ołowiowego o napięciu 24V typu AGM GEL STD. Urządzenie samoczynnie kontroluje przebieg ładowania, chroniąc akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem i zwarciem. Wyposażona w praktyczne zaciski typu krokodylki i diodę LED sygnalizującą pracę urządzenia. Intuicyjna obsługa i łatwy montaż.

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI INTELIGENTNEMU STEROWANIU







Pełna kompatybilność z akumulatorami AGM, GEL i STD

Właściwy dobór odpowiedniej ładowarki do akumulatora jest niezwykle istotny, jeśli chcesz by twój akumulator służył Ci przez przez długi okres . Niewłaściwa ładowarka może skutkować nie tylko wydłużonym czasem ładowania, ale też znacznym skróceniem żywotności akumulatora. Prostownik Qoltec to **mikroprocesorowa precyzja w ładowaniu** , jedna ładowarka **do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, typu AGM, GEL i STD –** idealnych dla motocykli, quadów, kosiarek, zabawek elektrycznych czy systemów awaryjnego zasilania.

403 Forbidden

ŁADOWANIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE - STWORZONY DO BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI I DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI TWOICH BATERII



Najważniejsze cechy produktu
- Automatyczne ładowanie i dostosowanie mocy,
- **Napięcie wyjściowe: 24V**,
- Kompatybilność z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi typu : AGM, GEL, STD,
- Sygnalizacja LED: czerwona – ładowanie, zielona – akumulator naładowany,
- **Uniwersalna czarna obudowa, kompaktowy rozmiar, długi kabel**,
- Intuicyjna obsługa i łatwy montaż,
- Idealny do pojazdów i sprzętu domowego.

403 Forbidden

PROSTOWNIK Z ZESTAWEM ZABEZPIECZEŃ I AUTOMATYCZNĄ KONTROLĄ PROCESU ŁADOWANIA



Automatyczny prostownik z Diodą LED i pakietem zabezpieczeń – Zawsze wiesz, na jakim etapie ładowania jesteś
Inteligentny wskaźnik LED informuje Cię na bieżąco o etapie procesu ładowania – bez konieczności odłączania urządzenia czy mierzenia napięcia. **Czerwona dioda oznacza trwające ładowanie, a po jego zakończeniu – zielona informuje, że akumulator jest w pełni gotowy do pracy** . Automatyczne zabezpieczenia chronią przed przepięciem, przeładowaniem i błędnym podłączeniem, a inteligentny system ładowania zadba o Twój akumulator od startu do pełnego naładowania.

PROSTY MONTAŻ – MAKSYMALNA WYGODA UŻYTKOWANIA



Szybkie i proste podłączenie ładowarki do akumulatora
Długość kabla i solidna obudowa sprawiają, że urządzenie jest wygodne i bezproblemowe w obsłudze. Podłączenie ładowarki jest szybkie i proste, wystarczy odpowiednio przyczepić klemy do złączy akumulatora. **Czerwone złącze przypinamy do bieguna dodatniego, a czarne do ujemnego**. Po przyłączeniu ładowarki do źródła zasilania prostownik jest gotowy do ładowania.

403 Forbidden

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowane przez nas ładowarki objęte są **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

403 Forbidden

Producent	Qoltec
Moc	48W
Napięcie wejściowe	220 - 240V
Napięcie wyjściowe	24VDC
Rodzaj ładowania	CC-CV
Czas ładowania	W zależności od pojemności akumulatora
Prąd wyjściowy	2A
Złącze	Zaciski czerwony + czarny typu Krokodylek
Zabezpieczenia	Przed zwarciem Przed przegrzaniem Przed otwartym obwodem Przed odwrotna polaryzacją Przed przeładowaniem akumulatora
Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora	Tak
Wyświetlacz	Brak
Długość przewodu	1.80m
Długość przewodu zasilającego	1.10m
Zastosowanie	Akumulatory bezobsługowe: AGM GEL STD

Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Poliwęglan (PC)
Temperatura pracy	-20°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	53 x 118 x 30 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Ładowarka do akumulatora 1 x Kabel do podłączenia akumulatora z klemami 1 x Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	240
Szerokość opakowania [mm]	130
Wysokość opakowania [mm]	50
Waga netto [kg]	0.211
Waga brutto [kg]	0.265
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878526652

403 Forbidden