

Adapter USB 10 Gbps, USB Typ-A męskie do USB Type-C™ żeńskie, aktywne czerwony

Opis

Adapter Delock pozwala na podłączenie urządzenia ze złączem USB Type-C™ do żeńskiego złącza USB Typ-A.

Uwaga

Szybkość przesyłu danych zależy od parametrów USB wspieranych w złączu USB systemu. Ten adapter nie obsługuje funkcji DP Alt Mode.



Numer artykułu 60044

EAN: 4043619600441

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps Typ-A męski (host)
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński (urządzenie)
- Chipset: VIA VL162
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Maksymalny prąd wyjściowy: 900 mA
- Napięcie: maks. 5 V
- Kolor: czerwony
- Wymiary (DxSxW): ok. 36 x 13 x 6 mm

Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB Type-C™
Styl:	Adapter

Właściwości techniczne

Chipset:	VIA VL160
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Właściwości fizyczne

Materiał:	ABS Aluminium
Długość:	36 mm
Szerokość:	13 mm
Wysokość:	6 mm
Kolor:	czerwony

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de