

# Model: ZESTAW/T06

Kod SAP: ZPL00001100

Zestaw handlowy wkręta w izolacji do 1000V+nożyczki dla elektryków + opaski zaciskowe + taśma izolacyjna

Wkrętaków w izolacji do 1000V 233MQF/D4-FX zgodne z EN60900 z nożyczkami 1128FX

Zestaw 4 wkrętaków wąskich w izolacji do 1000V

1234MQF/LP  $\ominus$  4x100 - 5,5x125 mm

1232MQF  $\oplus$  PH1x75 - PH2x100 mm



1128FX Nożyczki dla elektryków, ostrza proste ze stali nierdzewnej, z mikroząbkami, rowkiem do cięcia przewodów i szczękami do zaciskania końcówek kablowych

Opaski zaciskowe BM N3048 300x4.8 mm

Materiał: poliamid ( PA 6.6 ) + sadza

Kolor: czarny

Temperatura stosowania: -40°C +85°C

Minimalna temperatura montażu: -10°C

Samogasnące zgodnie z UL 94-V2

Odporność na promieniowanie UV.

Odporność chemiczna:

dobra: zasady, oleje, smary, rozpuszczalniki

chlorowe, ograniczona: kwasy

brak odporności: fenole

Zgodne z normą EN 62275:2015-02

Klasyfikacja: Typ 1 (EN ), Typ 21 (UL)



Taśma elektroizolacyjna BMESB1525NE:

- szerokość 15mm, długość w rolce 25m, grubość 0,15mm, czarna,
- nośnik z polichlorku winylu,
- odporne na wietrzenie, oleje, kwasy i zasady, żrące chemikalia,
- temperatura stosowania 0°C ~ 90°C,
- przyczepność - do stali 2,2N/cm do nośnika 2,0N/cm,
- wytrzymałość na zrywanie 28N/cm,
- wydłużenie przy zrywaniu 200%,
- wytrzymałość elektryczna 45kV/mm,
- zgodne z: ICE 60454-2,
- ocena: CEI EN 606454-3-1-5/F-PVCP/90,

