

# Taśma pleciona walcowana



## Taśma pleciona walcowana

- do połączeń elastycznych

## Dane techniczne

- zakres temperatur od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+125^{\circ}\text{C}$
- odporna na cykliczne przegięcia

## Materiał

- miedź ocynowana lub goła

## Zastosowanie

- przemysł samochodowy
- przemysł kolejowy
- energetyka, robotyka
- ruchome połączenia urządzeń elektrycznych pracujących w obwodach prądu zmiennego i stałego

| Nr kat.  | Typ | Przekrój mm <sup>2</sup> | Średnica pojedynczego drutu mm | Wymiary taśmy (szer. x gr.) mm | Waga kg/km |
|----------|-----|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 18050252 | TPc | 0,5                      | 0,1                            | 2 x 0,5                        | 5          |
| 18050253 | TPc | 1,1                      | 0,15                           | 3 x 1                          | 11         |
| 18050254 | TPc | 2,3                      | 0,15                           | 4,5 x 1                        | 23         |
| 18050255 | TPc | 3                        | 0,15                           | 4,5 x 1,3                      | 30         |
| 18050256 | TPc | 4                        | 0,07                           | 6,8 x 1,1                      | 40         |
| 18050257 | TPc | 4,5                      | 0,2                            | 6,2 x 1,6                      | 45         |
| 18050258 | TPc | 5                        | 0,15                           | 6,4 x 1,4                      | 50         |
| 18050259 | TPc | 6                        | 0,1                            | 8 x 1,3                        | 60         |
| 18050260 | TPc | 6                        | 0,1                            | 10 x 1,2                       | 60         |
| 18050261 | TPc | 6                        | 0,2                            | 9,8 x 1,1                      | 60         |
| 18050262 | TPc | 6                        | 0,2                            | 10 x 1,2                       | 60         |
| 18050263 | TPc | 7,5                      | 0,2                            | 10 x 1,5                       | 75         |
| 18050264 | TPc | 8,3                      | 0,2                            | 11 x 1,5                       | 83         |
| 18050265 | TPc | 10                       | 0,1                            | 11 x 1,7                       | 100        |
| 18050266 | TPc | 10                       | 0,1                            | 12 x 1,8                       | 100        |
| 18050267 | TPc | 10                       | 0,2                            | 11 x 1,7                       | 100        |
| 18050268 | TPc | 10                       | 0,2                            | 12 x 1,8                       | 100        |
| 18050269 | TPc | 12                       | 0,2                            | 12 x 1,8                       | 120        |
| 18050270 | TPc | 16                       | 0,1                            | 15 x 2                         | 160        |
| 18050271 | TPc | 16                       | 0,1                            | 16 x 2                         | 160        |
| 18050272 | TPc | 16                       | 0,2                            | 15 x 2                         | 160        |
| 18050273 | TPc | 16                       | 0,2                            | 16 x 2                         | 160        |
| 18050274 | TPc | 17                       | 0,2                            | 17 x 2                         | 170        |
| 18050275 | TPc | 18                       | 0,2                            | 18 x 1,8                       | 180        |
| 18050276 | TPc | 25                       | 0,1                            | 15 x 3                         | 250        |
| 18050277 | TPc | 25                       | 0,1                            | 22 x 2,5                       | 250        |
| 18050278 | TPc | 25                       | 0,2                            | 20 x 2,5                       | 250        |
| 18050279 | TPc | 25                       | 0,2                            | 22 x 2,5                       | 250        |
| 18050280 | TPc | 35                       | 0,1                            | 20 x 3,5                       | 350        |
| 18050281 | TPc | 35                       | 0,1                            | 30 x 2,5                       | 350        |
| 18050282 | TPc | 35                       | 0,2                            | 19 x 3,5                       | 350        |
| 18050283 | TPc | 35                       | 0,2                            | 25 x 3                         | 350        |
| 18050284 | TPc | 50                       | 0,1                            | 25 x 4                         | 500        |
| 18050285 | TPc | 50                       | 0,1                            | 30 x 4                         | 500        |
| 18050286 | TPc | 50                       | 0,2                            | 24 x 4,4                       | 500        |
| 18050287 | TPc | 50                       | 0,2                            | 33 x 3,2                       | 500        |
| 18050288 | TPc | 70                       | 0,1                            | 36 x 4                         | 700        |
| 18050289 | TPc | 70                       | 0,1                            | 45 x 3,5                       | 700        |
| 18050290 | TPc | 70                       | 0,2                            | 35 x 4,5                       | 700        |
| 18050291 | TPc | 70                       | 0,2                            | 45 x 3,5                       | 700        |
| 18050292 | TPc | 95                       | 0,1                            | 45 x 4,5                       | 950        |
| 18050293 | TPc | 95                       | 0,2                            | 50 x 4                         | 950        |
| 18050294 | TPc | 100                      | 0,1                            | 55 x 4                         | 1000       |
| 18050295 | TPc | 100                      | 0,2                            | 55 x 4                         | 1000       |
| 18050296 | TPc | 120                      | 0,1                            | 60 x 4                         | 1200       |
| 18050297 | TPc | 120                      | 0,2                            | 60 x 4                         | 1200       |
| 18050298 | TPc | 150                      | 0,1                            | 65 x 5                         | 1500       |
| 18050299 | TPc | 150                      | 0,2                            | 65 x 5                         | 1500       |

Kontynuacja ►

# Taśma pleciona walcowana

| Nr kat.  | Typ | Przekrój mm <sup>2</sup> | Średnica pojedynczego drutu mm | Wymiary taśmy (szer. x gr.) mm | Waga kg/km |
|----------|-----|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 18050300 | TP  | 4                        | 0,07                           | 6,8 x 1,1                      | 40         |
| 18050301 | TP  | 6                        | 0,1                            | 8 x 1,3                        | 60         |
| 18050302 | TP  | 6                        | 0,1                            | 10 x 1,2                       | 60         |
| 18050303 | TP  | 6                        | 0,2                            | 9,8 x 1,1                      | 60         |
| 18050304 | TP  | 6                        | 0,2                            | 10 x 1,2                       | 60         |
| 18050305 | TP  | 10                       | 0,1                            | 11 x 1,7                       | 100        |
| 18050306 | TP  | 10                       | 0,1                            | 12 x 1,8                       | 100        |
| 18050307 | TP  | 10                       | 0,2                            | 11 x 1,7                       | 100        |
| 18050308 | TP  | 10                       | 0,2                            | 12 x 1,8                       | 100        |
| 18050309 | TP  | 16                       | 0,1                            | 15 x 2                         | 160        |
| 18050310 | TP  | 16                       | 0,1                            | 16 x 2                         | 160        |
| 18050311 | TP  | 16                       | 0,2                            | 15 x 2                         | 160        |
| 18050312 | TP  | 16                       | 0,2                            | 16 x 2                         | 160        |
| 18050313 | TP  | 17                       | 0,2                            | 15 x 3                         | 170        |
| 18050314 | TP  | 25                       | 0,1                            | 15 x 3                         | 250        |
| 18050315 | TP  | 25                       | 0,1                            | 22 x 2,5                       | 250        |
| 18050316 | TP  | 25                       | 0,2                            | 20 x 2,5                       | 250        |
| 18050317 | TP  | 25                       | 0,2                            | 22 x 2,5                       | 250        |
| 18050318 | TP  | 35                       | 0,1                            | 20 x 3,5                       | 350        |
| 18050319 | TP  | 35                       | 0,1                            | 30 x 2,5                       | 350        |
| 18050320 | TP  | 35                       | 0,2                            | 19 x 3,5                       | 350        |
| 18050321 | TP  | 35                       | 0,2                            | 25 x 3                         | 350        |
| 18050322 | TP  | 50                       | 0,1                            | 25 x 4                         | 500        |
| 18050323 | TP  | 50                       | 0,1                            | 30 x 4                         | 500        |
| 18050324 | TP  | 50                       | 0,2                            | 24 x 4,4                       | 500        |
| 18050325 | TP  | 50                       | 0,2                            | 33 x 3,2                       | 500        |
| 18050326 | TP  | 70                       | 0,1                            | 36 x 4                         | 700        |
| 18050327 | TP  | 70                       | 0,1                            | 45 x 3,5                       | 700        |
| 18050328 | TP  | 70                       | 0,2                            | 35 x 4,5                       | 700        |
| 18050329 | TP  | 70                       | 0,2                            | 45 x 3,5                       | 700        |
| 18050330 | TP  | 95                       | 0,1                            | 45 x 4,5                       | 950        |
| 18050331 | TP  | 95                       | 0,2                            | 50 x 4                         | 950        |
| 18050332 | TP  | 100                      | 0,1                            | 55 x 4                         | 1000       |
| 18050333 | TP  | 100                      | 0,2                            | 55 x 4                         | 1000       |
| 18050334 | TP  | 120                      | 0,1                            | 60 x 4                         | 1200       |
| 18050335 | TP  | 120                      | 0,2                            | 60 x 4                         | 1200       |
| 18050336 | TP  | 150                      | 0,1                            | 65 x 5                         | 1500       |
| 18050337 | TP  | 150                      | 0,2                            | 65 x 5                         | 1500       |

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.