



orion+ Obudowa stalowa 600x400x250mm, IP65, drzwi stalowe pełne

FL115A

#### Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

#### Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	nie
--	-----

#### Prąd

Prąd znamionowy In	630 A
--------------------	-------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1,5 mm
Rodzaj zamka	Trójkątne 7 mm
Zamykany	tak
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

#### Materiał

Kolor	RAL 7035
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

#### Wymiary

Głębokość montażu	250 mm
Głębokość produktu	250 mm
Głębokość wewnętrzna	250 mm
Wysokość produktu	600 mm
Szerokość produktu	400 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

**Akcesoria**

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

**Wposażenie**

Liczba kluczy	2
Możliwość rozszerzenia	nie

**Norma**

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

**Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-