


1654DGT
Suwmiarka z odczytem cyfrowym, dokładność odczytu 0.01 mm dokładność odczytu 0.0005"

CE

UNI EN ISO 13385-1DIN

	art.	A max mm	L mm	B mm	G mm	HxS mm	ī g
016540111	1654DGT	300	410	90	0,01-0,0005	20x4	210

