



LEERGEHÄUSE

AKi 4-th



AKi 4-th

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

300 x 600 x 209 mm

Artikelnummer: 74790401

Leergehäuse - Industrie Qualität -, mit Doppelmembranstutzen, Verschluss- und Isolierstopfen, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, lichtgrau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	600 mm
Höhe:	209 mm
Innenhöhe:	191 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Zubehör

AK ABL-ES - Aussenbefestigungsglaschen

AK MPI 4 - Montageplatte

AK NS35-250 - Normschiene

AK NS35-556 - Normschiene

AK TW - Trennwand

AKi ABF 2 - Anbauflansch

ASS-gro - Aussenscharnier-Set

NS35-216/3 - Normschiene

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



LEERGEHÄUSE

AKi 4-th

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Brennverhalten nach UL 94:	V-2 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	960°C nach VDE 0471/ EN 60695
Leitungseinführungen:	Ja
plombierbar:	Ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 N m