

ECH-4G



Specyfikacja

ETI Kod	001101060
Opis	ECH-4G
Waga	.46
Poziom	Natynkowe IP-65, tworzywowe
Rzędy	1
Sposób montażu	Natynkowa
Typ drzwi	Drzwi transparentne
Wielkość	4
Stopień ochrony IP	IP65
Grupa Katalogowe	Obudowy tworzywowe natynkowe ECH IP65

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Instrukcja obsługi](#)[Rysunek wymiarowy](#)[Katalog danych technicznych](#)[Deklaracja EU](#)

Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Sposób montażu	
Kolor	Szary
Szerokość	128mm
Wysokość	201mm
Głębokość	120mm
Numer RAL	
Z płytą montażową	
Głębokość wbudowania	mm
Liczba rzędów	1
Rodzaj pokrywy	
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	true
Możliwość rozbudowy	
Głębokość wewnętrzna	mm
Szyna DIN	true
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65

Rodzaj zamknięcia	NULL
Rodzaj drzwi	Transparent door
Stopień ochrony (IP)	IP65
Transparentna pokrywa/drzwi	
Z zamkiem	
Wykonanie pokrywy	
Wielkość mechaniczna wg IEC	4