

Hoja de características del producto

Características

NSYS3DB3415

Spacial S3DB Al 300 x An 400 x L 150. IP 66, IK 10, RAL 7035 No



Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial S3DB
Aplicación	Aplicación de terminal
Categoría	Armario compacto
Altura nominal del armario	300 mm
Anchura nominal del armario	400 mm
Profundidad nominal del armario	150 mm
Tipo de puerta	Ciego
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables
Tipo de accesorio de instalación	Montaje mural Posición horizontal o vertical
Destino del producto	Para equipamiento con terminal
Composición del dispositivo	Cierre 1 Puerta 1 Cuerpo 1

Complementario

Tipo de cuerpo	Carril frontal con forma de canalón con doble chapa de espesor Cuerpo de una sola pieza
Número de puertas	1 cara frontal
Apertura de puerta	Reversible 180 °
Tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Acero
Acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Color	Gris RAL 7035

Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	BV CUL DNV GL LR UL
Peso del producto	4.748 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 de acuerdo con IEC 62262

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0810 - Declaración de conformidad de Schneider Electric  Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible  Perfil ambiental del producto
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------