

Kabel sieciowy RJ45 Cat.8.1 F/FTP Slim 0,3 m niebieskie

Opis

Ten kabel sieciowy firmy Delock może być używany do łączenia różnych urządzeń i jest odpowiedni dla Ethernet 40GBASE-T z częstotliwością 2 GHz i szybkością transmisji danych do 40 Gb/s.

Wąski kabel połączeniowy

Cienkie kable krosowe charakteryzują się małą średnicą kabla i umożliwiają elastyczne i zajmujące mało miejsca okablowanie w szafie sieciowej.



30 cm

Numer artykułu 80331

EAN: 4043619803316

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RJ45 męski
 - 1 x RJ45 męski
- Specyfikacja Cat.8.1
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- Przepustowość: 2000 MHz
- Ekranowana (F/FTP)
- Wąski kabel
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,9 mm
- Materiał powłoki: LSZH
- Kolor: niebieski
- Długość: ok. 0,3 m

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie RJ45

Zawartość opakowania

- RJ45 kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	Cat. 8.1
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x RJ45 męski
Złącze 2:	1 x RJ45 męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	Gigabit Ethernet up to 40 Gbps
-----------------------------	--------------------------------

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	28 AWG 4,9 mm
Materiał:	LSZH (bezhalogenowy)
Długość:	0,3 m
Kolor:	niebieski

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de