



## Qoltec Wzmacniacz sygnału WiFi | Repeater | Access Point | N300 | 6 anten | 2x RJ45

Kod produktu: 57067

Zaawansowany repeater WiFi w standardzie IEEE 802.11n został zaprojektowany z myślą o skutecznym zwiększeniu zasięgu sieci bezprzewodowej w domu i biurze. Pracując w paśmie 2.4GHz, zapewnia stabilne i szerokie pokrycie sygnałem, szczególnie w miejscach, gdzie standardowy router ma ograniczony zasięg. Dzięki technologii skutecznego przenikania przez przeszkody sygnał dociera również przez ściany i stropy, umożliwiając komfortowe korzystanie z internetu w każdym pomieszczeniu.

### MAKSYMALNA MOC I STABILNOŚĆ SYGNAŁU W KAŻDYM POMIESZCZENIU



Rozszerz zasięg i wyeliminuj martwe strefy

Wydajny wzmacniacz sygnału N300 wyposażony w 6 anten zapewnia szeroki zasięg i stabilne połączenie nawet w miejscach, gdzie standardowy router traci sygnał. Dzięki zaawansowanej konstrukcji anten oraz technologii skutecznego przenikania przez przeszkody, **urządzenie radzi sobie z typowymi barierami takimi jak ściany, stropy czy zamknięte pomieszczenia**. To rozwiązanie sprawdzi się zarówno w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, jak i biurach czy lokalach usługowych, gdzie kluczowe jest **równomierne pokrycie sygnałem całej przestrzeni**.

## ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE – OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ W TRYBIE REPEATERA I ACCESS POINTA



Do 300Mb/s przepustowości

**Prędkość transmisji do 300Mb/s w standardzie IEEE 802.11n zapewnia płynne korzystanie z internetu** – przeglądanie stron, naukę online, pracę zdalną czy oglądanie filmów. Pasma 2.4GHz gwarantuje większy zasięg i lepszą stabilność, szczególnie w pomieszczeniach z przeszkodami.

Repeater i Access Point – dopasuj do swojej sieci

**Wzmacniacz może działać zarówno jako repeater (wzmacniacz sygnału), jak i access point**, co pozwala dopasować jego działanie do istniejącej infrastruktury. Dzięki portom LAN/WAN możliwe jest podłączenie urządzeń przewodowych, takich jak komputer, telewizor czy dekodery. Funkcja reset umożliwia szybkie przywrócenie ustawień fabrycznych i ponowną konfigurację.

## PŁYNNA PRACA WIELU URZĄDZEŃ BEZ OPÓŹNIEŃ



Wydajność, na której możesz polegać – Niezawodne działanie w środowiskach o dużym obciążeniu sieci

- **6 anten 2dBi** rozszerza zasięg sieci WiFi w całym domu lub firmie,
- **Prędkość transmisji do 300Mb/s** umożliwia płynną obsługę wielu urządzeń jednocześnie,
- **Technologia przenikania przez ściany** – sygnał nawet w trudnych warunkach (ściany, stropy),
- Idealny do mieszkań, domów, biur i lokali usługowych,
- Lepsza jakość połączenia dla pracy, nauki i rozrywki.

Stabilność działania, odpowiednia moc sygnału oraz wydajna konstrukcja sprawiają, że możesz korzystać z internetu bez zakłóceń – dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Typ anteny	Zewnętrzna
Zakres częstotliwości	2.4-2.4835 Ghz
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi 4
Przepustowość	300Mb/s
Interfejs	2xRJ45,
Zysk	6x2dBi
Gniazda wyjściowe	LAN + WAN 2 x RJ42
Zastosowanie	Idealne do domów, biur, magazynów i lokali usługowych
Informacje dodatkowe	20dBm (EIRP) WPA-PSK / WPA2-PSK
Pozostałe parametry	
Kolor	Biały
Materiał	Tworzywo sztuczne
Długość kabla	Brak
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	70 x 90 x 180 mm (bez anten ; 70 x 55 x 85mm)
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Wzmacniacz sygnału 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	70
Szerokość opakowania [mm]	88
Wysokość opakowania [mm]	193
Waga netto [kg]	0.094
Waga brutto [kg]	0.164
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878570679