

Kabel z adapterem do kabla zasilającego do laptopów, gniazdo USB Type-C™ na wtyk HP 4,8 x 1,7 mm, wygięty 90° 15 cm

Opis

Dzięki temu adapterowi firmy Delock można używać kabla USB Type-C™ PD do ładowania laptopa ze źródła zasilania. Kąt 90° zapobiega zaginaniu kabla, a dzięki małym wymiarom adapter doskonale sprawdzi się w podróży.

Gniazdo USB Type-C™

Kabel ładujący można podłączyć do odpowiedniego laptopa. Następnie do portu USB Type-C™ można podłączyć zasilacz USB Type-C™ PD. Ponieważ zasilacze PD są znacznie mniejsze i lżejsze od oryginalnych zasilaczy do laptopów, jest to praktyczny dodatek przy pracy mobilnej.

Uwaga

W przypadku trybu Power Delivery wymagany jest kabel USB z odpowiednią funkcją szybkiego ładowania o mocy co najmniej 60 W i zasilacz PD (20 V / 5 A, 20 V / 3 A).

Odpowiednie kable i zasilacze firmy Delock są dostępne opcjonalnie.



Numer artykułu 60033

EAN: 4043619600335

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x USB Type-C™ żeńskie
1 x HP 4,8 x 1,7 mm męski
- Kolor: czarny
- Napięcie: 19,5 V
- Prąd wyjściowy: 3 A
- Długość: ok. 15 cm

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo HP 4,8 x 1,7 mm
- Przewód do ładowania USB Type-C™ PD
- Zasilanie USB-PD min. 60 W (19,5 V / 3 A)

Zawartość opakowania

- Kabel z adapterem USB-C™ na HP

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ żeńskie
Złącze 2:	1 x HP 4,8 x 1,7 mm męski

Właściwości techniczne

Napięcie robocze:	19 V
-------------------	------

Właściwości fizyczne

Długość:	15 cm
Kolor:	czarny
Średnica kabla:	4 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de