

## SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable e inserto reductor obturador



Variedad de certificados de aprobación



Resistente a temperaturas



Protección frente a descarga de tracción



Resistencia mecánica



Gran resistencia química

### Beneficios

Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad

Protección permanente a la vibración

descarga de tracción óptima

Alcances de sujeción amplios y variables

Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

### Ámbito de uso

Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

### Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

## SKINTOP® STR

### Composición de producto

Tuerca de conexión PG

### Aviso

consulte la lista de accesorios PG de SKINTOP® para decidir cuál se ajusta mejor a sus necesidades

Utilizar contratuercas para SKINTOP® GMP-GL

### Technical Data

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación:         | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas                 |
| Aviso:                 | Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21                     |
| Colores disponibles:   | RAL 7001 gris plateado<br>RAL 7035 gris claro<br>RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV |
| Material:              | Cuerpo: poliamida<br>Sellado CR                                                             |
| Ensayos:               | GGVS: TÜ.EGG.020-95                                                                         |
| Grado de protección::  | IP 68 - 5 bar                                                                               |
| Rango de temperaturas: | De -20 °C a +80 °C                                                                          |

### Note

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

\* Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINTOP® STR**

| Referencia                 | Denominación de pieza/tamaño | Alcance de sujeción ØF mm | SW tamaño de llave mm | Longitud media C mm | Longitud roscada D mm |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| SKINTOP® STR gris plateado |                              |                           |                       |                     |                       |
| 53015100                   | PG 7                         | 1,5 - 5                   | 15                    | 32                  | 8                     |
| 53015110                   | PG 9                         | 2 - 6                     | 19                    | 36                  | 8                     |
| 53015120                   | PG 11                        | 2 - 7                     | 22                    | 38                  | 8                     |
| 53015130                   | PG 13,5                      | 4 - 9                     | 24                    | 41                  | 9                     |
| 53015140                   | PG 16                        | 6 - 12                    | 27                    | 44                  | 10                    |
| 53015150                   | PG 21                        | 9 - 16                    | 33                    | 49                  | 11                    |
| 53015160                   | PG 29                        | 11 - 20                   | 42                    | 56                  | 11                    |
| 53015170                   | PG 36                        | 17 - 26                   | 53                    | 66                  | 13                    |
| 53015180                   | PG 42                        | 22 - 31                   | 60                    | 68                  | 13                    |
| 53015190                   | PG 48                        | 26 - 35                   | 65                    | 69                  | 14                    |
| SKINTOP® STR negro         |                              |                           |                       |                     |                       |
| 53015300                   | PG 7                         | 1,5 - 5                   | 15                    | 32                  | 8                     |
| 53015310                   | PG 9                         | 2 - 6                     | 19                    | 36                  | 8                     |
| 53015320                   | PG 11                        | 2 - 7                     | 22                    | 38                  | 8                     |
| 53015330                   | PG 13,5                      | 4 - 9                     | 24                    | 41                  | 9                     |
| 53015340                   | PG 16                        | 6 - 12                    | 27                    | 44                  | 10                    |
| 53015350                   | PG 21                        | 9 - 16                    | 33                    | 49                  | 11                    |
| 53015360                   | PG 29                        | 11 - 20                   | 42                    | 56                  | 11                    |
| 53015370                   | PG 36                        | 17 - 26                   | 53                    | 66                  | 13                    |
| 53015380                   | PG 42                        | 22 - 31                   | 60                    | 68                  | 13                    |
| 53015390                   | PG 48                        | 26 - 35                   | 65                    | 69                  | 14                    |
| SKINTOP® STR gris claro    |                              |                           |                       |                     |                       |
| 53018100                   | PG 7                         | 1,5 - 5                   | 15                    | 32                  | 8                     |
| 53018110                   | PG 9                         | 2 - 6                     | 19                    | 36                  | 8                     |
| 53018120                   | PG 11                        | 2 - 7                     | 22                    | 38                  | 8                     |
| 53018130                   | PG 13,5                      | 4 - 9                     | 24                    | 41                  | 9                     |
| 53018140                   | PG 16                        | 6 - 12                    | 27                    | 44                  | 10                    |
| 53018150                   | PG 21                        | 9 - 16                    | 33                    | 49                  | 11                    |
| 53018160                   | PG 29                        | 11 - 20                   | 42                    | 56                  | 11                    |
| 53018170                   | PG 36                        | 17 - 26                   | 53                    | 66                  | 13                    |
| 53018180                   | PG 42                        | 22 - 31                   | 60                    | 68                  | 13                    |
| 53018190                   | PG 48                        | 26 - 35                   | 65                    | 69                  | 14                    |

Last Update (12.01.2017)

©2017 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

## SKINTOP® STR

