

Kazeta vrtáků HSS-TiN, "SP", 19-dílná (627156000)

Objednací číslo 627156000

EAN 4007430175854



Zástupný obrázek

- Vrtáky do kovu z rychlořezné oceli HSS-TiN, provedení s povrchovou úpravou z nitridu titanu, broušené, válcovité, typ N, křížové broušení 135°, povrch v barvě zlata, v kovové kazetě. □
- Ø 1- 10 x 0,5 mm; vhodný k vrtání oceli a ocelových odlitků, legovaných a nelegovaných, šedé litiny, neželezných kovů, plastů; pevnost v tahu do 900 N/mm². Není vhodný pro hliník.