









P.C.B LAYOUT



NO.	DESCRIPTION	MATERAL	QTY.	PLATING
6	COVER	PBT/PA	1	BLACK
5	HOUSING	PBT/PA	1	BLACK
4	FLAT PIECE	BRASS/SUS	1	Sn-Platin
3	SPRING	BRASS/SUS	1	Sn-Platin
2	CURVE PIECE	BRASS/SUS	1	Sn-Plating
1	PIN	BRASS/SUS	1	Ni-Plating

RoHS Compliant

Ninigi

APPD. 核准 Betty

DWG. 製圖 Betty

DATE 制表日 2012/11/13

SCALE 比例 參考

UNIT 單位 MM

PAGE 張數 1 OF 1

TOLERANCE 容許公差 .0 ± 0.30 .00 ± 0.20 ANG. ± 3°

SIZE. 紙張尺寸 A4

REV. 版次 A

PART NAME 品名
DC POWER JACK RIGHT ANGLE PIN :1.0mm
NORMAL CLOSE TYPE FLAT PIN TIN PLATED
BLACK COLOR ROHS

PART NO. 料號 PC-GK1