



Qoltec Opaski zaciskowe wielorazowe/trytytki | 7.2 * 200mm | Nylon UV | Białe

Kod produktu: 52228

Wysokiej jakości wielorazowe opaski zaciskowe marki Qoltec dzięki swej funkcjonalności znajdują zastosowanie praktycznie wszędzie. Bardzo łatwy montaż i wysoka wytrzymałość mechaniczna gwarantują satysfakcję użytkownika.

Szerokość: 7.2 mm

Długość: 200 mm

Ilość : 100

Do czego służy opaska zaciskowa?



Opaski zaciskowe marki Qoltec, potocznie zwane trytytkami zostały wykonane z elastycznego i trwałego nylonu. Przeznaczone są do łączenia ze sobą różnego rodzaju elementów np. organizacja kabli. Dzięki swej uniwersalności są używane praktycznie wszędzie. Można je spotkać między innymi w gospodarstwie domowym, telekomunikacji, warsztatach samochodowych, ogrodnictwie, instalacjach elektrycznych, magazynach i nie tylko.

Jak poprawnie używać opasek zaciskowych?



Stosowanie opasek zaciskowych jest bardzo szybkie i proste. Wystarczy dopasować opaskę do łączonych przedmiotów, a następnie przełożyć jej koniec przez otwór i zacisnąć. Opaska jest bardzo giętka i elastyczna co pozwala na łatwą regulację zacisku. Dodatkowo równomiernie rozmieszczone ząbki na końcówce ułatwią dokładne dopasowanie łączonych elementów.

Postaw na jakość

Opaski zaciskowe marki Qoltec to produkt najwyższej jakości, wielorazowy, odporny na zrywanie. Opaski zachowują właściwości w zakresie temperatur od -35 C do $+85\text{ C}$. Cechują się odpornością na promieniowanie UV oraz działanie środków chemicznych.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Towar objęty 24 miesięczną gwarancją od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Długość	200 mm
Średnica	7.2 mm
Wymiary	7.2 * 200mm
Materiał	Nylon 66
Klasa odporności	UL 94 kl. V2
Temperatura użytkowania	-35°C do 85°C
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Zawartość opakowania	Opaska zaciskowa wielorazowa 100 sztuk
Głębokość / Długość opakowania	320 mm
Szerokość opakowania	160 mm
Wysokość opakowania	30 mm
Kolor	Biały
Waga netto	0,195 kg
Waga brutto	0,216 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522289