



## Qoltec Kabel Patchcord sieciowy skrętka UTP | Miedziany Cu | CAT6 | High speed 1Gb/s | LAN | 100m | szary

Kod produktu: 54560

Kabel Patchcord UTP CAT6 Qoltec o długości 100 metrów został zaprojektowany do obsługi szybkiej transmisji danych do 1 Gb/s w sieciach Gigabit Ethernet. Gwarantuje stabilne połączenie i wysoką jakość sygnału, nawet na długich odcinkach. Powłoka PVC o podwyższonej odporności chroni przewody przed wilgocią, uszkodzeniami i promieniowaniem UV — dzięki czemu kabel doskonale sprawdza się także w instalacjach zewnętrznych.

### SZYBKA TRANSMISJA I STABILNE POŁĄCZENIE



Szybko przesyłaj dane z prędkością do 1 Gb/s

Kabel UTP CAT6 jednożyłowego drutu miedzianego o średnicy 0.52 mm marki Qoltec o długości 100m to niezawodne rozwiązanie do transmisji danych w sieciach Gigabit Ethernet. Przeznaczony do obsługi prędkości do 1 Gb/s i częstotliwości 250 MHz, gwarantuje płynną i stabilną komunikację między urządzeniami sieciowymi.

Stabilne połączenie dla filmów 4K i multimediów wysokiej jakości

To idealne rozwiązanie dla zastosowań wymagających dużej przepustowości — takich jak streaming wideo w jakości 4K, gry online, praca zdalna czy transfer dużych plików w sieciach firmowych i domowych.

## OSIĄGNIJ NOWY POZIOM EFEKTYWNOŚCI SIECIOWEJ



Osiem par skręconych przewodów, solidna izolacja PVC, czysty sygnał i odporność na zakłócenia

- Składa się z ośmiu skręconych par przewodów,
- Solidna izolacja wykonana z PVC - chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia elastyczność podczas instalacji,
- Wykonany z jednożyłowej miedzianej skrętki, każda para przewodów jest pokryta warstwą izolacyjną, która chroni przed zakłóceniami,
- Przewodnik wykonany w całości z czystej miedzi (CU),
- Nieekranowany - nie posiada dodatkowego ekranu ochronnego,
- Stabilność przy długich odcinkach,
- Wysoka jakość wykonania i trwałość instalacji na lata potwierdzona gwarancją.

## IDEALNY DO SIECI LAN, SMART TV, ROUTERÓW I KONSOL



Trwała konstrukcja jednożyłowa i pewna jakość połączenia

Postaw na pewne połączenie – kabel Qoltec Cat6 to doskonałe rozwiązanie do domu, biura i gamingu. Gwarantuje zakłócenia, dzięki czemu korzystanie z Internetu, oglądanie filmów czy granie online przebiega płynnie i bez przerw. streamingu wideo w jakości HD i 4K, wideokonferencji czy pracy z serwerem NAS. Wybierz kabel, który zapewni Twojej sieci stabilność, prędkość i trwałość połączenia na lata.

stabilny sygnał, wysoką prędkość transmisji oraz odporność na Świetnie sprawdzi się w biurze i w domu – do przesyłania plików,

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Gwarancja Jakości - Twoje Bezpieczne Połączenie

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Nieekranowany
Kategoria	CAT6
Klasa	U/UTP
Pasma przenoszenia	250MHz
Przepustowość	1Gb/s
Izolacja	PVC
Przekrój AWG	23AWG
Przekrój żyły	0.52mm
Budowa żyły	Miedź Cu
Zastosowanie	Systemy monitoringu IP Serwerownie i szafy RACK Domowe i biurowe instalacje internetowe Sieci komputerowe LAN
Informacje dodatkowe	Kabel nieskrosowany Jednożyłowy
Pozostałe parametry	
Kolor	Szary
Materiał	PVC
Materiał izolacji	HDPE
Długość kabla	100m
Wymiary (G/D x Sz x W)	250 x 250 x 100 mm
Opakowanie	Folia
Zawartość opakowania	1 x Kabel Patchcord skrętka U/UTP
Głębokość / Długość opakowania [mm]	250
Wysokość opakowania [mm]	250
Szerokość opakowania [mm]	100
Waga netto [kg]	2.680
Waga brutto [kg]	2.682
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878545608