

vega Rozdzielnica natynkowa 3x18M IP40, drzwi białe

VB318PB

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrzask
Stopień ochrony z drzwiami.	40
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Materiał	PC/ABS

Wymiary

Głębokość produktu	146 mm
Głębokość wewnętrzna	120 mm
Wysokość produktu	625 mm
Szerokość produktu	400 mm
Szerokość w jednostkach podziału	18
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm

Dostawa

Z osłoną	tak

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	3
Akcesoria dodatkowe	tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP40
Klasa ochronności	klasa ochronności II

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt