

ednet Hub USB 3.0, 7-portowy

85156

EAN 4054007851567



Transfer danych do 5 GB, adapter 5 V/3.5A, Czarny

Hub ednet USB 3.0 umożliwia rozszerzenie Twojego stanowiska pracy – można podłączyć do siedmiu urządzeń USB i korzystać z nich jednocześnie. Dzięki instalacji Plug & Play urządzenie można stosować od razu w każdym notebooku lub komputerze PC. Technologia USB 3.0 umożliwia transmisję danych z prędkością Super Speed do 5 Gbps. Kompatybilność w dół do USB 2.0/1.1 gwarantuje działanie również starszych urządzeń USB. Mała i kompaktowa obudowa zmieści się na każdym biurku oraz przyda się także w podróży.

Rozszerzenie przyłącza dla Twojego stanowiska pracy o prędkości Super Speed!

- 7 złączy USB 3.0
- Obsługa transmisji danych z prędkością Super Speed (5 Gbps), High Speed (480 Mbps) oraz Full Speed (12 Mbps)

- Zużycie prądu: 900 mA
- Zasilacz 5 V/3,5 A (3,5 mm)
- Kompatybilność z Windows, Mac, Linux
- Z kablem przyłączeniowym USB 3.0, długość 80 cm
- Wymiary: 1,5 x 4,2 x 9,6 cm
- Kolor: czarny
- Standardowy port USB: USB 3.0 / 3.1
- Liczba portów: 7

Lieferumfang

- Hub USB 3.0, 7-portowy
- Zasilacz 5 V/3,5 A
- Kabel danych 80 cm
- Instrukcja obsługi

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	30	11,00	42,50	40,00	28,00	47.600,00
Innen-VPE	1	0,37	16,30	12,20	12,00	2.386,32
Einzel-VPE	1	0,37	16,30	12,20	12,00	2.386,32
Netto einzeln ohne VP	1	0,05	9,60	4,20	1,50	60,48

USB 3.0



Weitere Anwendungsbilder:

