



Qoltec Opaski zaciskowe wielorazowe/trytytki | 7.2 * 450mm | Nylon UV | Czarne

Kod produktu: 52237

Wysokiej jakości wielorazowe opaski zaciskowe marki Qoltec dzięki swej funkcjonalności znajdują zastosowanie praktycznie wszędzie. Bardzo łatwy montaż i wysoka wytrzymałość mechaniczna gwarantują satysfakcję użytkownika.

Szerokość: 7.2 mm

Długość: 450 mm

Ilość : 100

Do czego służy opaska zaciskowa ?



Opaski zaciskowe marki Qoltec, potocznie zwane trytytkami zostały wykonane z elastycznego i trwałego nylonu. Przeznaczone są do łączenia ze sobą różnego rodzaju elementów np. organizacja kabli. Dzięki swej uniwersalności są używane praktycznie wszędzie. Można je spotkać między innymi w gospodarstwie domowym, telekomunikacji, warsztatach samochodowych, ogrodnictwie, instalacjach elektrycznych, magazynach i nie tylko.

Jak poprawnie używać opasek zaciskowych?



Stosowanie opasek zaciskowych jest bardzo szybkie i proste. Wystarczy dopasować opaskę do łączonych przedmiotów, a następnie przełożyć jej koniec przez otwór i zacisnąć. Opaska jest bardzo giętka i elastyczna co pozwala na łatwą regulację zacisku. Dodatkowo równomiernie rozmieszczone ząbki na końcówce ułatwią dokładne dopasowanie łączonych elementów.

Postaw na jakość

Opaski zaciskowe marki Qoltec to **produkt najwyższej jakości, wielorazowy, odporny na zrywanie**. Opaski zachowują właściwości w zakresie temperatur **od -35 C do +85 C**. Cechują się odpornością na **promieniowanie UV** oraz **działanie środków chemicznych**.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy ci na jakości kupowanego produktu, dlatego nasze projekty i rozwiązania nastawione są na spełnienie Twoich oczekiwań. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Długość	450 mm
Średnica	7.2 mm
Wymiary	7.2*450mm
Materiał	Nylon 66
Klasa odporności	UL 94 kl. V2
Temperatura użytkowania	-35°C do 85°C
Ilość w opakowaniu	100 szt.
Zawartość opakowania	Opaski zaciskowe 100 sztuk
Głębokość / Długość opakowania	560 mm
Szerokość opakowania	160 mm
Wysokość opakowania	15 mm
Kolor	Czarny
Waga netto	0,390 kg
Waga brutto	0,409 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878522371