



orion+ Obudowa stalowa 350x300x200mm, IP65, drzwi stalowe pełne

FL105A

#### Konstrukcja

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

#### Prąd

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 630 A |
|--------------------|-------|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Rodzaj zamka                | Trójkątne 7 mm |
| Zamykany                    | tak            |
| Liczba zamków               | 1              |
| Liczba drzwi                | 1              |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie            |

#### Materiał

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Kolor        | RAL 7035           |
| Kolor        | jasnoszary         |
| Kolor RAL    | RAL 7035           |
| Materiał     | stal               |
| Powierzchnia | malowane proszkowo |

#### Wymiary

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Głębokość montażu                 | 200 mm |
| Głębokość produktu                | 200 mm |
| Głębokość wewnętrzna              | 200 mm |
| Wysokość produktu                 | 350 mm |
| Szerokość produktu                | 300 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału  | 10     |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 2 mm   |

#### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | tak |
|-------------------------------------|-----|

#### Akcesoria

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem          | tak |

#### Wypożazenie

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty           | 2   |
| Liczba kluczy                       | 1   |
| Liczba otworów na płyty kołnierkowe | 2   |
| Możliwość rozszerzenia              | tak |

#### Norma

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | >IK10               |
| Stopień ochrony                               | IP65                |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności I |
| Otrzymanie funkcji                            | -                   |