

Karta katalogowa

Nr Art.: 70556

NAZWA PRODUKTU

Przewód przyłączeniowy gumowy 3 m H07RN-F 2x1,5 CZA



- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- wtyczka: 2P/II IP44 bez uziemienia
- 230 V, 16 A

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160705564
Waga [kg]	0.4
Wymiary	19x4x19 cm
Ogólny kolor	czarny
Kategoria	Przewody przyłączeniowe
Podkategoria	Przewody przyłączeniowe z wtyczką
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	2x1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	3
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Ochrona IP	IP44
Wejście	wtyczka, IP44 230 V, 16 A, 2P/II
Wyjście	odizolowanie na 50mm z tulejkami
Liczba żył	2

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.